



Производитель печей и  
оборудования для лабораторий,  
металлургической и стекольной  
промышленности



[Печи и специальное оборудование](#) > [Специальное оборудование](#)

## **PIEC DO KIERUNKOWEJ KRYSTALIZACJI METODĄ BRIDGMANA TYP PRC 60x300/170**



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przeznaczenie   | <b>Piec do otrzymywania monokrystalicznych materiałów metodą Bridgmana-Stockbargera z komorą zamrażania.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ urządzenia  | <b>TYP PRC 60x300/170</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opis urządzenia | <b>Konstrukcja urządzenia umożliwia wzrost kryształów o wymiarach <math>\phi</math> 10mm i wysokość 100mm. Ruchomy tygiel, można opuszczać przez obszar stałego gradientu temperatury z programowalną prędkością oraz stosować atmosfery ochronne z wykorzystaniem pompy próżniowej. Piec przeznaczony jest do temperatury maksymalnej 1700°C, możliwe jest wykonanie tego urządzenia w innych konfiguracjach.</b> |

Если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

**тел: +48 32 47 07 495**

**тел /факс +48 32 47 07 502**

**e-mail: [czylok@czylok.com.pl](mailto:czylok@czylok.com.pl)**